

### APPRET EPOXYDE POUR ÉMAILLAGÉ

#### DESCRIPTION ET UTILISATION

**MAGIECHEM 506** est utilisé comme couche de fond ou comme couche intermédiaire et fait partie d'un système pour renouer les baignoires, les lavabos, les toilettes et les murs en tuiles de céramique. **MAGIECHEM 506** est un matériel à deux composants à base d'époxyde qui assure une très bonne adhérence aux substrats et forme un excellent lien pour les couches de finition comme le **MAGIECHEM 516**.

#### AVANTAGE

- Facile à appliquer sans déplacer les accessoires, si les autres surfaces sont correctement recouvertes.
- Corrige les petites imperfections des substrats.

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

##### Préparation de la surface


- Laver vigoureusement la surface avec du triphosphate de soude
- Dépolir à l'acide avec de l'acide fluorhydrique (1 partie acide et 1 partie d'eau)
- Neutraliser la surface avec du bicarbonate de soude
- Sabler toute la surface avec une sableuse circulaire et un papier sable no. 80.
- Nettoyer la surface avec un solvant et attendre qu'elle soit sèche. Utiliser le solvant **MAGIECHEM 211**.

#### APPLICATION

- Mélanger séparément le contenu de la partie A puis de la partie B
- Verser dans les proportions d'une partie A pour une partie B, par volume. Mélanger vigoureusement puis appliquer une couche au fusil.
- Laisser sécher pendant 30 à 60 minutes. Un fusil à air peut être utilisé pour accélérer le temps de séchage.
- Finalement, appliquer la couche de finition. (Veuillez-vous référer au bulletin technique correspondant).

#### PRÉCAUTIONS

- Éviter toutes étincelles dans les endroits où l'on applique ce produit et assurer une ventilation adéquate.
- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.



**MAGIECHEM**



### APPRET EPOXYDE POUR ÉMAILLAGÉ

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids spécifique : Partie A : 1.58    Partie B : 0.92

Teneur en matières solides : 44 % par volume  
62 % par poids

C.O.V. : non dilue : 335g/L

Proportion du Mélange : 1 partie A pour 1 partie B  
(durcisseur) par volume

Durée de vie : 24 heures à 70°F (21°C)

Période d'induction : 30 minutes

Méthode d'application : Au fusil seulement

Nombre de couche : Une (1)

Apprêt : Auto-apprêtant

Délai de recouvrement : 30 minutes (si nécessaire)

Épaisseur Recommandée : 0.04 – 0.05 mm  
(1.5 – 2.0 milles) secs

Solvant nettoyeur : Solvant

Couleur : Bleu pale, Blanc

Durée du matériel : Un (1) an dans les contenants originaux  
non-ouverts

Emballage : En unité de 7.56 et 37.80 litres

En cas de doute, consulter MAGIECHEM  
Autre propriété physique à suivre



**MAGIECHEM**

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. <sup>2</sup>	1600	400	200	160	80

